

用途

- 呼气酒精浓度检测

特点

- 高分辨率
- 体积小巧, 安装方便
- 寿命长
- 响应速度快

外形尺寸

- 长: 126 mm ± 1 mm
- 宽: 51 mm ± 1 mm
- 高: 39 mm ± 1 mm
- 重量: 208 g ± 5 g
- 安装孔直径: 3 mm



技术参数

检测原理	非色散红外 (NDIR)
检测范围	0 ~ 1600 ppm C ₂ H ₅ OH
采样方式	泵吸式
响应时间	≤ 8 s (@500 ml/min)
回零时间	≤ 8 s (@500 ml/min)
长期稳定性*	测试中
工作温度	0 ~ 50°C
检测精度	±15 ppm @20°C
零点温漂	测试中 (0°C ~ 50°C)
分辨率	5 ppm/sec
读数单位	ppm
最低检测下限	10 ppm

*长期稳定性: 在0 ~ 90% RH、0 ~ 35 °C范围内通入洁净空气连续测试28天零点漂移量。

机械结构

光路材料	模具钢
电路板材料	FR4 (无铅喷锡)
焊料	锡银铜
安装板材料	ABS



产品规格书

电气参数

输入电压	9 ~ 24 VDC (#9 脚)
工作电流	< 0.15 A @9 VDC
功率	平均功率 < 1 W 峰值功率 < 1.5 W
暖机时间	3 分钟 (误差 ±20 ppm) 60 分钟 (误差 ±10 ppm)
模拟电压输出	0.4 ~ 2.0 VDC (#2 脚) (负读数输出 0.3 ~ 0.4 V)
质保期	18个月*

*以下情况不属于质保范围：凝露、进水、进尘土、跌落、撞击、焊接、拆卸、腐蚀、超温度使用、撕去标签的情况。

应用环境

优选环境	室温, 干燥, 无尘环境
防爆应用	安全仪器需要考虑隔爆
运行湿度	0% RH ~ 85% RH (不得有冷凝水)*
推荐流量	300 ~ 800 ml/min
压力范围	0.5 ~ 1.5 大气压 (有大气压力数值输出, 但无压力补偿功能)

*在该湿度范围内使用不会损坏传感模块, 但模块的精度会有影响, 建议做除尘除水的前处理。


本公司已尽其所能将本规格书写得详细, 也将尽全力帮助用户解决使用中所出现的问题。本公司保留修改此规格书的权力, 并将在未来对产品进行优化。若用户将此产品用于某些特定应用, 请与本公司联系, 以获得尽可能多的技术支持和应用文档支持。

2023-10-22


Page 2 of 2

苏州诺联芯电子科技有限公司
苏州市工业园区金鸡湖大道99号 NW02-704
电话: +86 0512-65976521 电邮: Sales@promisense.com

接口定义



- | | |
|---------------|---------------------------|
| 1. ALM | 2. V _{out} (DAC) |
| 3. RXD(TTL) | 4. TXD(TTL) |
| 5. RXD(RS232) | 6. TXD(RS232) |
| 7. CS1* | 8. GND |
| 9. PWR DC | 10. GND |



*CS1: 0-3.3 VDC输出, 用于RS485转换板收发控制

包含附件

- | | |
|---------------|----------------|
| Tygon 软管 | 10-pin 排线 |
| - 长 50 mm, 2根 | - 长 200 mm, 1根 |
| - 内径 3.2 mm | - 28 AWG, 灰色 |
| - 外径 6.4 mm | - 双端母头, 2 × 5 |
| - 聚乙烯, 透明 | - 2.54 mm 间距 |



关注诺联芯微信公众号
“Promisense”